

ULTRA



CleanSpace[®] RESPIRATORS

AirSensit[™] TECHNOLOGY

CONNECTIVITY

Fő jellemzők

- Könnyű, kompakt és kényelmes (< 450g / 1 lb)
- Egygombos készülék a felhasználóbarát kezelhetőség
- AirSensit[™] technológia:
 - Nyomásszabályozott maszk, be- és kilégzésre reagáló légáramlás/befúvás
 - Szűrő élettartam-menedzsment
 - Akkumulátor élettartam-menedzsment
- Intelligent Management Filter Technology (IMFT): szűrő élettartam-optimalizálás és valós idejű betekintés applikáción keresztül
- A maszkkioldó és állító gombok kesztyűben is könnyen kezelhetők
- Hosszú üzemidő és rövid akkumulátor-újratöltési idő
- A fejlett csatlakozási funkciók lehetővé teszik a működés valós idejű nyomon követését
- Kompatibilis a CleanSpace SMART alkalmazással (elérhető a Google Play és az Apple App áruházakban)

Alkalmazási területek

- Kő, cement és beton feldolgozás
- Nagy porral terhelt környezet; bányászat és kőfejtés
- Fémgyártás és hegesztés
- Vegyi vagy biológiai anyagok feldolgozás
- Karbantartás és tisztítás
- Gabona- és élelmiszer feldolgozás

Műszaki adatok

- Be- és kilégzésre reagáló pozitív nyomású légzőkészülék
- Vizuális fény és hangjelzések - 75dB(A) a fülnél
- Maximális légáram - 230 Liter/perc
- Automatikus kikapcsolás - 3 perc üresjárat után
- Tömeg (tápegység) - kevesebb, mint 450 gramm
- AC adapteres töltő: bemeneti tartomány 100 - 240V
- Belső akkumulátor élettartama akár - 12-14 óra
- Kimeneti tartomány 14,7V ± 5%
- Belső, beépített akkumulátor töltési idő < 2 óra (95%-ra)
- Fél- és teljes arcmaszkokkal való használatra egyaránt minősített

Működési, töltési és tárolási hőmérséklet

- Működési hőmérséklet: -10°C és 45°C / 14°F és 113°F között
- Töltési hőmérséklet: 0°C és 35°C / 32°F és 95°F között
- Tárolási hőmérséklet: -10°C - 35°C / 14°F - 95°F

STárolás (használat előtt és után):

- Tárolási hőmérséklet: -10°C és 35°C között.
- Közvetlen napfénytől és maró vagy erős vegyszerektől távol.

Korlátozások

- A CleanSpace légzőkészülék egy légszűrős, ventilátorral segített túlnyomásos maszk, amelyet olyan környezetben kell viselni, ahol elegendő oxigén áll rendelkezésre a biztonságos légzéshez.
- NE HASZNÁLJA a CleanSpace légzőkészüléket egészségre ártalmas, vagy oxigénnel dúsított vagy oxigénhiányos légkörben, a nem szűrhető gázok/gőzök elleni védelemre.

Okos

Erős, megbízható, gazdaságos, nincs szervizelés vagy karbantartás és könnyen tisztítható. Egygombos egyszerű rendszer. A kompakt kialakítású CleanSpace kompatibilis más biztonsági berendezésekkel.

Hordható

Könnyű viselni. Könnyű és kényelmes. Nincsenek tömlők vagy akkumulátort tartó nehéz hevederek. Díjat nyert könnyű model (500 g alatt) és a lítiumpolimer-akku tiszta, friss levegőt biztosít egy egész műszakra.

Biztonság

Teljes mértékben tanúsított túlnyomásos légzőkészülék. HEPA szűrőkkel (99.97% hatékonyság) maximális védelmet nyújt a munkahelyen. Akár 8 óra üzemelés, a munkakörülményektől függően. TSA Portacount vizsgálati adapterek kaphatók.

Tualjdonságok

Rásegítes P3 légzőkészülék IP66 védetségű fokozattal fertőtlenítő zuhanyozókban használható

Felhasználás

Vegyszerkezelés
Ólomcsökkentés
Fertőző anyagok
Elsősegély

Miért a Cleanspace?

Könnyen és kényelmesen dolgozhat HEPA részecskeszűrővel (P3/TM3). Ingyenes képzés az interneten.

CleanSpace az egyetlen olyan védőmaszk, ami kellően biztosít kényelmet és egygombos egyszerűséget. Szűrési hatékonysága 99,97% a 0,3 mikron és annál nagyobb részecskéknél. Véd por, köd, füst és sugárzó atomok ellen. Ideális ólom, azbeszt, szilikózis és biológiai veszélyek esetén. Gázsűrőkkel kombinálva is alkalmazható.