


## KemTab Advance Extraction

Cikkszám: 510 845



### Műszaki adatok

#### Alapadatok

Modul szélességek	1.100 mm, 1.600 mm, 2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm
Munkavégzési mélység	800 mm
Munkavégzési magasság	800 mm
Asztal magasság	700 mm
Szegmensek távolsága	515 mm
Anyagfelfogó alátét-keret	EasyFrame Basic

### Előnyök

Különösen nagy vágási sebesség és nagy anyagvastagság esetén is használható, amivel az anyagfelfogó alátét és az asztal szét van választva, és külső pneumatika is alkalmazható

Az adott szakasz elszívószelepeinek külön-külön történő vezérlésével az elszívás mértéke, így az energiaköltség is csökkenthető.

Az elszívószelepek érintésmentes elektronikus-pneumatikus vezérlése során nincs szükség a vágóberendezés mechanikus működtetésére.

A nagy salakteknőknek, és ezzel a ritkább tisztítási időintervallumoknak köszönhetően idő és pénz takarítható meg

A pneumatika kopása csekély, mivel le van választva a légáramról

### Tulajdonságok

Alacsony elszívási kapacitásra van szükség

Erős, önálló vágóalátét

Az asztal anyagfelfogó alátétje és tartórésze el vannak választva egymástól

Nagy, megerősített salakteknők

Az asztal egyes szegmenseiben lévő elszívószelepek különféle pneumatikus vezérlési megoldásokkal irányíthatók.

A légáram és a mechanika el van különítve egymástól

Moduláris felépítés

## **Felhasználás**

Max. 600 amper teljesítményű plazmavágókhöz (rövid ideig 800 A vagy több is)

Legfeljebb 300 mm vastagságú lemezek autogén vágásához